

## Enkelprøvestift med skaft, 3-cifret Toleranceklasse 1, Type: 2



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	483942 2
GTIN	2050002077102
Artikelklasse	48A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Prøvestifter i legeret værktøjsstål 60 ±2 HRC. Stift: hærdet, bruneret, slebet og finslebet. Greb: #-angivelser er indgraveret.

#### Bemærk:

Ved bestilling skal den **ønskede Ø** endvidere oplyses, f.eks. nr. 483942 str. 3, 0,305.

### Teknisk beskrivelse

Samlet længde	53 mm
Stigning	0,001 mm
Kalibrering	L5
Nom. mål	0,201 - 0,299 mm
Kontrollængde	33 mm
Norm	DIN 2269
Toleranceklasse	1
Hårdhed	60 ±2 HRC
Materiale	legeret værktøjsstål
Produkttype	Prøvestift

### Services

KalibreringPrøvestift maks. Ø 20	028240 20
	028260 20

DAkS-kalibrering Prøvestift maks. Ø 20

---