

Garant
Dykfræser 90°, med gevind, Ø D / antal skær Z: 42/3mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	211811 42/3
GTIN	4045197502094
Artikelklasse	210

Beskrivelse
Udførelse:

Højere værktøjsstivhed takket være vridningssikring mellem vendeskærsplatter og platteholder. Takket være gevindtilslutning mulighed for vilkårlig forlængelse.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,7** med klinge nr. **674252 str. 20IP**.

Teknisk beskrivelse

Ø D ₂	29 mm
Vendeplatteskruesæt	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Holdegevind M	M16
Skær-Ø D _c	42 mm
passende vendeskærsplatter	VCG. 2205
Samlet længde L _{i alt}	47 mm
Ø D ₁ h ₆	17 mm
Antal skær Z	3
Rampingvinkel α _{maks}	5,3 grader
Cirkulær borefræsning a _p	8 mm

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\min}$	78 mm
Ramplinglængde L for α_{\max}	32,34 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\max}$	82 mm
$\varnothing D_3$	36 mm
Skaftudførelse	med gevind
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Rampling
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Dykfræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,7 Nm	211750 5,7
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219800
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP