

Garant**SNHX 1205 neutral, Type: ST1400****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218611 ST1400
GTIN	4045197656506
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Bemærk:**Vejledende værdier for a_e maks.Til slidsbredde a_p : 10; 14 mm

Type: HB7525

Tilspænding f_z pr. tand: 0,13 mm

Fasbredde: 0,25 mm

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z pr. tand	0,13 mm
Type	ST1400
Fasbredde	0,25 mm
Type	HB7525
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNHX 1205
Skæremateriale	HM
Plattetykkelse S	5,4 mm

Til slidsbredde a _p	10; 14 mm
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning