

Yale

Reserve-hydraulikslange HHC, Længde: 6m



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 086080 6 |
| GTIN | 4025092155595 |
| Artikelklasse | 08Y |

Beskrivelse

Udførelse:

Med koblingsstik nr. 086085 str. M1 (cylinderside) og iskruningsgevind 3/8-NPT (pumpeside). Udvendig Ø 14 mm; indvendig Ø 6,3 mm (nom. bredde); sprængtryk 2800 bar; min. bøjningsradius R = 100 mm.

Alle indbygnings- og påbygningsdele overholder de **metriske normer**, hvilket letter montering og service samt anskaffelse af reservedele betydeligt. **100% kompatibilitet** med alle gængse hydrauliksystemer på 700 bar.

Bemærk:

Lukkede systemer formonteres, fyldes og udluftes fra producenten.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------|--------------------|
| Længde | 6 m |
| Produkttype | Hydraulik-tilbehør |