


Garant**SNHX 1205 neutral, Type: INOX****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218611 INOX
GTIN	4045197656513
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Bemærk:**Vejledende værdier for a_e maks.**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f_z pr. tand	0,13 mm
Type	INOX
Fasbredde	0,25 mm
Type	HB7535
Belægning	belagt
Plattestyrke E	5,56 mm
ISO-kode, vendeskærsplade	SNHX 1205
Skæremateriale	HM
Pladetykkelse	5,4 mm

Til slidsbredde a _p	10; 14 mm
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning