

Garant**SNHX 1205 neutral, Type: UNI****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218611 UNI
GTIN	4045197656520
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Bemærk:**Vejledende værdier for a_e maks.Til slidsbredde a_p : 10; 14 mm

Type: HB7525

Fasbredde: 0,25 mm

Teknisk beskrivelse

Type	UNI
Fasbredde	0,25 mm
Type	HB7525
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNHX 1205
Skæremateriale	HM
Plattetykkelse S	5,4 mm
Til slidsbredde a_p	10; 14 mm

Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning