

Yale

Hydraulisk håndpumpe HPS, Antal trin / tankvolumen: 2/0,7l



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	086050 2/0,7
GTIN	4025092159098
Artikelklasse	08Y

Beskrivelse

Udførelse:

Alle indbygnings- og påbygningsdele overholder de **metriske normer**, hvilket letter montering og service samt anskaffelse af reservedele betydeligt. **100% kompatibilitet** med alle gængse hydrauliksystemer på 700 bar.

2-trins håndpumper **med ilgang** (bortset fra str. 1/0,7). Skift fra 1. til 2. trin sker automatisk. **Med trykbegrænsningsventiler, der kan indstilles fra 0 til 700 bar. Konstruktion helt i metal** med fint justerbar drænventil, udluftnings- og oliepåfyldningsskrue samt ring på hånd-taget.

Leveringsomfang:

Inklusive oliepåfyldning, uden manometer.

Bemærk:

Lukkede systemer formonteres, fyldes og udluftes fra producenten.

Hydraulisk håndpumpe, se nr. 086050, hydraulikslange nr. 086081, manometer nr. 086087.

Teknisk beskrivelse

Vægt	7 kg
Pumpemængde, tompumpeslag (1. trin)	11 ml
Anvendelig tankvolumen	700 ml
Pumpemængde, lastpumpeslag (2. trin)	2 ml
Antal tryktrin	2

Produkttype

Hydraulik-håndpumpe

Tilbehør

Manometersæt GYA-63 Displayområde 0-1000 bar

086087 0-1000