




Digitalt universal-skydelæresæt IP 67, Måleområde: 200mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	415555 200
GTIN	4029713019235
Artikelklasse	46P

Beskrivelse

Udførelse:

Digital universal-skydelære „Pocket Talent“, der kan anvendes til forskellige indvendige og udvendige målinger (indstik, noter, gevind etc.). Let aflæseligt, kontrastrigt LCD-display med 7,5 mm høje tal. Inklusive PRESET-funktion (forindstilling af måleværdi).

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Skydelære, indstillingslære 50 mm, 2 par måleindsatser til målinger udvendigt og indvendigt. Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Alle reserve- og specialfølere nr. 434900 434915 med gevind M2,5. Datakabel nr. 498940.

Teknisk beskrivelse

Batteritype	Knapcelle
Fejlgrænse	0,03 mm
Kæbelængde	48 mm
Aflæsning	0,0005 tommer
Antal medfølgende batterier	1
Energiforsyning	Batteridrevet
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032

Aflæsning	0,01 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Måleområde	0 - 200 mm
Norm	Fabriksstandard
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	Digimatic-interface
Interface	RS232C-interface
Interface	USB-interface
Måleværktøj	digital
Materiale	Specialstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	A1
Produkttype	Universalskydelærer

Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021010 200

Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
--	---------------