

SONO  SWISS[®]**Modulær ultralydsrensers MOD, Kapacitet: 240l****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	082922 240
GTIN	2050001940186
Artikelklasse	04E

Beskrivelse**Udførelse:**

Kar af trukket eller svejset specialstål. Temperaturstyring fra 30 °C til 80 °C i trin på 5 °C. Modulopbyggede apparater med multifrekvensteknik. Kar af rustfrit Duplex-stål kan opgraderes med olieudskilning, pumpefiltrering og yderligere sidelyde. Mulighed for udvidelse med skylleapparat og/eller varmluftstørrer.

- **Ultralydsvibrationssystemer: Flere ultralydsgeneratorer genererer mikroskopisk små vakuumbobler i renevæsken, som imploderer som følge af tryksvingningerne og dermed fjerner smudspartiklerne på overfladen af det emne, der skal rengøres.**
- **Boost-funktion: Det andet rensetrin „Powerclean“ til intensiv rengøring af kraftigt tilsmudsede eller oxiderede emner.**
- **Sweep-funktion: Med denne funktion opnås der en homogen fordeling af lydfeltet.**
- **Degas- og Autodegas-funktion: Nytilført renevæske afluftes.**

Funktion:

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing < 12$ mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.

Anvendelse:

Til at fjerne olie, fedt, slibe og poleremidler, malingrester, flusmidler, oxiderede belægninger, tilkoksning og glødeskaller fra næsten alle overflader, også på svært tilgængelige steder, mens emnet, der renses, skånes optimalt. Der skal anvendes specielle rengøringsmidler afhængigt af snavset og virkemidlet (fra nr. 082930). Den del, der skal rengøres, skal være helt omgivet af rengøringsmidlet.

Leveringsomfang:

Ultralydsrensers med dæksel, uden kar (nr. 082926).

Bemærk:

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel.

Mono-ultralyds-rensere med svejset Duplex-kar i rustfrit stål til ekstra hårde anvendelsessituationer, f.eks. forurening med slibe- og polermidler, kan leveres på forespørgsel. Du finder indsætningskar under nr. 082926 i onlineshoppen.

Apparater, længde: 1100 mm

Apparater, bredde: 580 mm

Apparathøjde: 850 mm

Længde, indsætningskar: 770 mm

Bredde, indsætningskar: 470 mm

Rengøringskumme, højde: 435 mm

Teknisk beskrivelse

Rengøringskumme, længde	820 mm
Apparater, længde	1100 mm
Varmeeffekt	9000 W
Afløb, tilslutningsbredde	1 tommer
Vægt	90 kg
Udvidelsesmulighed, skyllemodul	ja
Kapacitet, rengøringskumme	240 l
Apparathøjde	850 mm
Udvidelsesmulighed, olieseparator	ja
Rengøringskumme, bredde	545 mm
Udvidelsesmulighed, tørremodul	ja
Udvidelsesmulighed, pumpefiltrering	ja
Apparater, bredde	580 mm
Ultralyds-toppræstation	8000 W
Rengøringskumme, højde	435 mm
Bredde, indsætningskar	470 mm
Længde, indsætningskar	770 mm
Energiforsyning	Eldrevet
Effektforbrug	11300 W
Nominel spænding	400 V
Nominelt indhold	200 l

Produkttype

Ultralydsrensere

Tilbehør

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T7
Påfyldningsmængde l/kg 2,5

082937 2,5

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T2
Påfyldningsmængde l/kg 2,5

082932 2,5

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T3
Påfyldningsmængde l/kg 25

082933 25

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T1
Påfyldningsmængde l/kg 2,5

082930 2,5

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T1
Påfyldningsmængde l/kg T2

082930 T2

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T7
Påfyldningsmængde l/kg 10

082937 10

Indsatskar INOX Størrelse passer til nr. 082922 / 082923 /
082924 240

082926 240

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T1
Påfyldningsmængde l/kg T5

082930 T5

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T1
Påfyldningsmængde l/kg T4

082930 T4

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T3
Påfyldningsmængde l/kg 0,85

082933 0,85

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T9
Påfyldningsmængde l/kg 2,5

082939 2,5

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T1
Påfyldningsmængde l/kg T6

082930 T6

Korrosionsbeskyttelse Påfyldningsmængde l/kg 1

082931 1

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T5
Påfyldningsmængde l/kg 2,5

082935 2,5

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T8
Påfyldningsmængde l/kg 2,5

082938 2,5

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T1 Påfyldningsmængde l/kg T1	082930 T1
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T6 Påfyldningsmængde l/kg 2,5	082936 2,5
Låg Størrelse passer til nr. 082922 / 082923 / 082924 240	082927 240
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T6 Påfyldningsmængde l/kg 10	082936 10
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T1 Påfyldningsmængde l/kg T3	082930 T3
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T1 Påfyldningsmængde l/kg 10	082930 10
Korrosionsbeskyttelse Påfyldningsmængde l/kg 25	082931 25
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T4 Påfyldningsmængde l/kg 2,5	082934 2,5
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T4 Påfyldningsmængde l/kg 10	082934 10
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T9 Påfyldningsmængde l/kg 10	082939 10
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T8 Påfyldningsmængde l/kg 10	082938 10
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T2 Påfyldningsmængde l/kg 10	082932 10
Rengøringsmidler til rensning med ultralyd T5 Påfyldningsmængde l/kg 10	082935 10
Korrosionsbeskyttelse Påfyldningsmængde l/kg AK	082931 AK