

Garant**APMT 060208 ER, HB7520, Type: UNI****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215690 UNI
GTIN	4045197601568
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Bemærk:**

Vejledende værdier for $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \text{ maks.}} = 4 \text{ mm}$.

Hjørneradius: 0,8 mm

Teknisk beskrivelse

Type	UNI
Hjørneradius	0,8 mm
Serie	Softcut®
ISO-kode, vendeskærsplatte	APMT 060208 ER
Type	HB7520
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	330 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	290 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	250 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	120 m/min	M
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		