

Garant**Hjørnefræser 90° kort, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z: 32/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215705 32/3
GTIN	4045197410566
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Hjørnefræser med ulige deling for at opnå en rolig drift.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,0** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D _c	32 mm
Udhængslængde L ₁	50 mm
passende vendeskærsplatter	AP.. 16..
Vendeplatteskruesæt	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Samlet længde L _{i alt}	110 mm
Skaft-Ø D _s h6	32 mm
Antal skær Z	3
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja

Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,0 Nm	211750 5,0
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219812