

Garant**HiPer-Drill skæreforsatser h7, HB7630, Ø D: 19,6 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	231650 19,6
GTIN	4045197662248
Artikelklasse	21M

Beskrivelse**Udførelse:**

Prismatisk slebet skærforsats til præcis positionering og stabil opspænding.
Rundløbsnøjagtighed i monteret tilstand $\leq 20 \mu\text{m}$. Til boringer op til nøjagtighed IT9.

Bemærk:

Yderligere mål kan leveres på forespørgsel. Skæredata gælder for grundelement $5 \times D$.

Udfør kun pilotboringer med samme type skæreindsats.

Spidsvinkel: 135 grader

Til basiselement Ø D: 19 mm

Tilspænding f i INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$: 0,21 mm/o

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f i INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,21 mm/o
Ø D	19,6 mm
Til basiselement Ø D	19 mm
Antal skift/skær	1

Type	HB7630
Skæremateriale	HM
Spidsvinkel	135 grader
Antal skær Z	2
Produkttype	Skæreforsats til boring

Tilbehør

Torx Plus® skrue Drev 9IP	231999 9IP
---------------------------	------------