

Garant**APMT 060220 ER, HB7630, Type: INOX****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215667 INOX
GTIN	4045197673763
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Bemærk:**

Vejledende værdier for $a_e = 0,25 \times D$. $a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \text{ maks.}} = 4 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivelse

Type	INOX
Tilspænding f_z pr. tand	0,08 mm
Hjørneradius	2 mm
Serie	Softcut®
ISO-kode, vendeskærsplatte	APMT 060220 ER
Type	HB7630
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
INOX < 900 N/mm ²	egnet	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	130 m/min	M
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		