

Garant**Kopifræser 0° negativ, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212070 16
GTIN	4045197192301
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Fræseenhed med ulige skalainddeling af hensyn til rolig gang.

- **Høj plan- og rundløbsnøjagtighed.**
- **Trinløs nypositionering af vendeskærsplatten ved skærkantslitage.**

Bemærk:

$a_{p\text{ maks}} = 1,1$ mm.

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 0,6** med klinge nr. **674252 str. 6IP**.

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D_c	16 mm
Udhængslængde L_1	30 mm
Vendeplatteskruesæt	219802 (6IP; 0,6 Nm)
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	80 mm
Ø D_3	11 mm
passende vendeskærsplatter	RD.. 0501
Skaft-Ø D_s h6	16 mm
Antal skær Z	4
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	30 mm

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\min}$	27 mm
Rampingvinkel α_{\max}	2,06 grader
Ramplinglængde L for α_{\max}	9,72 mm
Cirkulær borefræsning a_p	1,1 mm
Indstillingsvinkel κ	15-27 grader
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Fræser egnet til platteform	rund
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Deling af skærene	ulige
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219802
Momentskrueetrækker, fast indstillet Indstillet moment 0,6 Nm	211750 0,6
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP