


**Garant****XDHW 060210, HB7535, Type: UNI**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	211898 UNI
GTIN	4045197479655
Artikelklasse	21A

## Beskrivelse

**Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 1,5$  mm.

## Teknisk beskrivelse

Type	UNI
Hjørneradius	1 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	XDHW 060210
Type	HB7535
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

## Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
--	-----------	-------	----------

Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	240 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	210 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	120 m/min	M
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		