

**Garant****APMX 16..04 TR, HB7515, Type: ST1400**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	215743 ST1400
GTIN	4045197601759
Artikelklasse	21A

## Beskrivelse

**Bemærk:**

Vejledende værdier gælder for fræser nr. 215705 til 215717:  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p \text{ maks.}} = 7$  mm.

Pladetykkelse: 5,76 mm

Hjørneradius: 0,4 mm

Tilspænding  $f_z$  pr. tand: 0,14 mm

## Teknisk beskrivelse

Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,14 mm
Passende holdere	AP..1604
Type	ST1400
Hjørneradius	0,4 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	APMX 16..04 TR
Type	HB7515
Skæremateriale	HM

Pladetykkelse	5,76 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	380 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	265 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	220 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	210 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	195 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	270 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	170 m/min	M
GG (G)	betinget egnet	170 m/min	K
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		