

**APHT 160408ER-46, SP6519, Type: UNI****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215771 UNI
GTIN	2050002058200
Artikelklasse	28E

Beskrivelse**Bemærk:**

Anvend kun disse vendeplatter **med skrue nr. 229908 (15 IP; 5,0 Nm)**. Ved anvendelse af vendeplatter med $r \geq 3,2$ mm på holdere nr. 215705, 215710, 215715 og 215717 skal platteholderen modificeres.

Hjørneradius: 0,8 mm

Teknisk beskrivelse

Type	UNI
Hjørneradius	0,8 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	APHT 160408ER-46
Type	SP6519
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	250 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	200 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	170 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	130 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	155 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	egnet	45 m/min	S
GG (G)	egnet	200 m/min	K
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		