

SONO  SWISS®

Rengøringsmidler til rensning med ultralyd, liter: T2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	082930 T2
GTIN	2050000969157
Artikelklasse	04E

Beskrivelse

Udførelse:

Drøjt rengøringskoncentrat på vandbasis (undtagelse: T3 på pulverform); specielt udviklet til anvendelse i ultralydsrensere; biologisk nedbrydeligt. De meget drøje **koncentrater** forlænger maskinernes levetid, holder længe og er biologisk nedbrydelige. Rengøringsmidlerne er specielt udviklede til ultralydbade (skumegenskaber osv.) og er derfor særligt effektive til alle gængse ultralydbade til rensning i frekvensområdet fra 25 til 130 kHz. I forbindelse med kavitationskraften dannet af ultralyden løsner rengøringsmidlerne tilsmudsninger effektivt og alligevel skånsomt fra komponenterne. Andre rengøringsmidler, der ikke er udviklet specielt til ultralydbade, kan indeholde ioner, der kan fjerne materiale eller fremme korrosion. Kraftigt korrosionsfremmende midler, der reducerer holdbarheden kraftigt, er f.eks. halogenioner. Klorider og fluorider i syremidler er i den forbindelse de mest aggressive.

Anvendelse:

Til ultralydsrensere (f.eks. nr. 082922; 082923; 082924; 082925).

Bemærk:

Yderligere specialrengøringsmidler og andre enhedsstørrelser leveres på forespørgsel. Fås ikke i alle lande.

Du finder en anvendelsestabel på næste side i kataloget. **Opbevaring** kun i den lukkede originalbeholder ved mellem -5 °C og 30 °C .

Skal beskyttes mod **varme og direkte** sollys.

Må ikke lagres sammen med syre.

Mærkning af farlige stoffer: GHS05 ætsende
Påfyldningsmængde, væske: 2,5 l

Teknisk beskrivelse

Påfyldningsmængde, væske	2,5 l
Rengøringsmiddel, type	Universalrengøringsmiddel
Mærkning af farlige stoffer	GHS05 ætsende
Lagertemperatur	-5 - 30 °C
Blandingsforhold	2 – 5 %