

Garant**Hjørnefræser 90°, med boring, Ø D / antal skær Z: 40/4mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	215715 40/4
GTIN	4045197410603
Artikelklasse	210

Beskrivelse

Udførelse:

Hjørnefræser med ulige deling for at opnå en rolig drift.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,0** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D_c	40 mm
Samlet længde $L_{i alt}$	40 mm
passende vendeskærsplatter	AP.. 16..
Holdeboring-Ø	16 mm
Vendeplatteskruesæt	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Antal skær Z	4
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser

Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219812
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,0 Nm	211750 5,0