

Garant**Fasfræser, med boring, Vinkel γ : 60grader****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215795 60
GTIN	4045197383242
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	AP..1003
Mindste \varnothing D	17 mm
Holdeboring- \varnothing	16 mm
Største \varnothing D ₁	45 mm
Opnåelig faslængde l	27,5 mm
Samlet længde L _{i alt}	52 mm
Vendeplatteskruesæt	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Mulig fasbredde b	13 mm
Vinkel γ	60 grader
Opnåelig fashøjde h	24 mm
effektivt skærantal Z _{eff}	3

Tandtilspænding ved h_{max}	0,12 mm
Antal vendeskærsplatter	9
Skaftudførelse	med boring
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Fasfræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219814
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP