

Garant**Kopifræser 0° negativ, Weldon-skaft, Ø D: 16Lmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	212090 16L
GTIN	4045197192400
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Fræseenhed med ulige skalainddeling af hensyn til rolig gang.

- **Høj plan- og rundløbsnøjagtighed.**
- **Trinløs nypositionering af vendeskærsplatten ved skærkantslitage.**

Bemærk:

$a_{p\text{ maks}} = 1,5 \text{ mm}$.

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	135 mm
Udhængslængde L_1	26 mm
Skær-Ø D_c	16 mm
Vendeplatteskruesæt	219803 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D_3	9 mm
Længde, Ø d_1	80 mm
Skaft-Ø D_s h6	20 mm
passende vendeskærsplatter	RD.. 0702
Antal skær Z	2
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	30 mm

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\min}$	25 mm
Rampingvinkel α_{\max}	3,89 grader
Ramplinglængde L for α_{\max}	7,23 mm
Cirkulær borefræsning a_p	1,5 mm
Indstillingsvinkel κ	15-28 grader
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Fræser egnet til platteform	rund
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Deling af skærene	ulige
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219803
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP