

Garant**Hjørnefræser 90°, med boring, Ø D / antal skær Z: 66/6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215715 66/6
GTIN	4045197410658
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Hjørnefræser med ulige deling for at opnå en rolig drift.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,0** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	AP.. 16..
Vendeplatteskruesæt	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Skær-Ø D _c	66 mm
Holdeboring-Ø	22 mm
Samlet længde L _{i alt}	40 mm
Antal skær Z	6
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader

Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219812
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP