

Garant**APMX 16..08 PDER, HB7635, Type: INOX****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215748 INOX
GTIN	4045197411044
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Bemærk:**

Vejledende værdier gælder for fræser nr. 215705 til 215717: $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \text{ maks.}} = 7 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivelse

Passende holdere	AP..1604
Tilspænding f_z pr. tand	0,15 mm
Type	INOX
Hjørneradius	0,8 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	APMX 16..08 PDER
Type	HB7635
Skæremateriale	HM
Pladetykkelse	5,76 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet	700 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	500 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	350 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	betinget egnet	230 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	betinget egnet	230 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	170 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	120 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	150 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	35 m/min	S
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		