

Garant**Fasfræser, med boring, Vinkel γ : 30grader****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215795 30
GTIN	4045197383228
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

Teknisk beskrivelse

Opnåelig faslængde l	27,5 mm
Opnåelig fashøjde h	13 mm
Holdeboring-Ø	22 mm
Mulig fasbredde b	24 mm
Vendeplatteskruesæt	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Mindste Ø D	17 mm
passende vendeskærsplatter	AP..1003
Vinkel γ	30 grader
Største Ø D ₁	65 mm
effektivt skærantal Z _{eff}	3

Samlet længde $L_{i,alt}$	52 mm
Tandtilspænding ved h_{max}	0,2 mm
Antal vendeskærsplatter	9
Skaftudførelse	med boring
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Fasfræser

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219814