

**Garant****APMX 16..08 TR, HB735, Type: UNI****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215759 UNI
GTIN	4045197601940
Artikelklasse	21A

**Beskrivelse****Bemærk:**

Vejledende værdier gælder for fræser nr. 215705 til 215717:  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p \text{ maks.}} = 7 \text{ mm}$ .

Pladetykkelse: 5,76 mm

Hjørneradius: 0,8 mm

**Teknisk beskrivelse**

Passende holdere	AP..1604
Type	UNI
Hjørneradius	0,8 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	APMX 16..08 TR
Type	HB735
Skæremateriale	HM
Pladetykkelse	5,76 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	270 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	205 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	170 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	150 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	125 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	175 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	150 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	50 m/min	S
GG (G)	betinget egnet	140 m/min	K
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		