

Garant**APMX 16..08 PDTR, HB7520, Type: UNI****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215760 UNI
GTIN	4045197411105
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Bemærk:**

Vejledende værdier gælder for fræser nr. 215705 til 215717: $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \text{ maks.}} = 7 \text{ mm}$.

Pladetykkelse: 5,76 mm

Hjørneradius: 0,8 mm

Teknisk beskrivelse

Passende holdere	AP..1604
Type	UNI
Hjørneradius	0,8 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	APMX 16..08 PDTR
Type	HB7520
Skæremateriale	HM
Pladetykkelse	5,76 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	250 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	250 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	185 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	140 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	140 m/min	M
GG (G)	egnet	140 m/min	K
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		