

Garant**Hjørnefræser 90°, med boring, Ø D / antal skær Z: 125/9mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215715 125/9
GTIN	4045197410689
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Hjørnefræser med ulige deling for at opnå en rolig drift.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,0** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D_c	125 mm
Samlet længde $L_{i alt}$	63 mm
Vendeplatteskruesæt	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Holdeboring-Ø	40 mm
passende vendeskærsplatter	AP.. 16..
Antal skær Z	9
Skafatudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader

Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,0 Nm	211750 5,0
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219812
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP