

Garant**Kopifræser 0° negativ, med boring, Ø D / antal skær Z: 35/3mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	212125 35/3
GTIN	4045197192578
Artikelklasse	210

Beskrivelse

Udførelse:

Fræseenhed med ulige skalainddeling af hensyn til rolig gang.

- **Høj plan- og rundløbsnøjagtighed.**
- **Trinløs nypositionering af vendeskærsplatten ved skærkantslitage.**

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.
 $a_{p\text{ maks.}} = 2\text{ mm}$.

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D ₃	25 mm
Holdeboring-Ø	16 mm
Samlet længde L _{i alt}	40 mm
Skær-Ø D _c	35 mm
passende vendeskærsplatter	RD.. 1003
Antal skær Z	3

Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\min}$	60 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Cirkulær borefræsning a_p	2 mm
Rampinglængde L for α_{\max}	22,45 mm
Rampingvinkel α_{\max}	1,79 grader
Indstillingsvinkel κ	15-30 grader
Fz Helix	0,7
Skaftudførelse	med boring
Fræser egnet til platteform	rund
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Deling af skærene	ulige
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219804
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,8 Nm	211750 3,8