



Hjørnefræser 90° 5720VZ16, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 32/2mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	220800 32/2
GTIN	2050002058248
Artikelklasse	28R

Beskrivelse

Udførelse:

Fræseenheder med cylindrisk skaft er afbalanceret med $G = 6,3$ ved 30000 o/min. Forsatsfræsere og fræsere med modulær kontaktflade skal afbalanceres sammen med holderen før højhastighedsbearbejdningen. Konstruktionen tillader fastgørelse af alle radius-vendeplatter op til $r_e = 6,0$ mm uden modifikation af holderen og uden længdekorrektion.

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D_c	32 mm
passende vendeskærsplatter	ZD.. 16M5
Udhængslængde L_1	75 mm
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	16 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	135 mm
Skaft-Ø D_s h6	32 mm
Vendeplatteskrue	229900 (TP20; 6,0 Nm)
Antal skær Z	2
Rampingvinkel $\alpha_{\text{ maks}}$	6,35 grader
Cirkulær borefræsning Ø $D_{\text{ maks}}$	62 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{\text{ min}}$	48 mm
Cirkulær borefræsning a_p	4 mm
Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{ maks}}$	22,5 mm

Ø D ₃	16 mm
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Indvendig køling	ja
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Spændeskruer	229900
--------------	--------