

**Garant****Kopifræser 0° negativ, med gevind, Ø D / antal skær Z: 25/2mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	212135 25/2
GTIN	4045197192714
Artikelklasse	210

## Beskrivelse

### Udførelse:

Fræseenhed med ulige skalaindelning af hensyn til rolig gang.

- **Høj plan- og rundløbsnøjagtighed.**
- **Trinløs nypositionering af vendeskærsplatten ved skærkantslitage.**

### Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

$a_{p\text{ maks.}} = 2\text{ mm}$ .

## Teknisk beskrivelse

Ø D <sub>2</sub>	20,7 mm
Vendeplatteskruesæt	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	12,5 mm
passende vendeskærsplatter	RD.. 1003
Samlet længde L <sub>i alt</sub>	35 mm
Holdegevind M	M12
Ø D <sub>3</sub>	15 mm
Skær-Ø D <sub>c</sub>	25 mm
Antal skær Z	2

Indvendig køling	ja
Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{maks}}$	12,45 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$	40 mm
Cirkulær borefræsning $a_p$	2 mm
Ramplingvinkel $\alpha_{\text{maks}}$	3,22 grader
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	48 mm
Skaftudførelse	med gevind
Fræser egnet til platteform	rund
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Rampling
Deling af skærene	ulige
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219804
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP