

Garant**RDHX 0501 MOTN, HB7525, Type: ST900**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	212182 ST900
GTIN	4045197554161
Artikelklasse	21A

Beskrivelse

Udførelse:

Alle vendeskærsplatter egner sig både til anvendelse med 0° negativ og med 7° positiv holdere.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 1,1$ mm.

Tilspænding f_z pr. tand: 0,15 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte: RDHX 0501 MOTN

Type: ST900

Teknisk beskrivelse

Type	ST900
ISO-kode, vendeskærsplatte	RDHX 0501 MOTN
Skæremateriale	HM
Type	HB7525
Tilspænding f_z pr. tand	0,15 mm

Antal skift/skær	1
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning