

# AEG

## Batteridrevet bore-/skruemaskine, Type: BS12C2



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	070221 BS12C2
GTIN	4002395294336
Artikelklasse	07A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

##### AEG – akku-bore-/skruemaskiner

- Robuste, handy 2-trins akku-bore-/skruemaskiner med højre-/venstreløb.
- FIXTEC-hurtigspændepatron med spindellås.
- Greb med softgrip-støtte af hensyn til høj brugerkomfort.
- LED-belysning af arbejdsområdet.
- Ekstremt kompakt – kun 176 mm lang.
- 17 momentindstillinger plus boretrin.
- Selvspændende borepatron 10 mm.
- Metalgearhus, elektronisk overbelastningsbeskyttelse.

#### Udførelse reklametekst:

- Robuste, handy 2-gears-batteribore-/skruemaskiner med højre-/venstreløb.
- FIXTEC-hurtigspændepatron med spindellås.
- Greb med softgrip-støtte af hensyn til høj brugerkomfort.
- Ekstremt kompakt - kun 176 mm lang.
- 17 momentindstillinger plus boretrin.

#### Fordel:

Ekstremt kompakt – kun 176 mm lang.

#### Leveringsomfang:

Inklusive 2 × 12 V / 2,0 Ah batteri, lader og kuffert.

**Bemærk:**

Tilhørende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073820 og nr. 073846 - nr. 073848.

Passende ladere og startsæt finder du under nr. 073841 og nr. 073844.

## Teknisk beskrivelse

Motorkonstruktion	2-polet motor
Maks. spiralbor-Ø i træ	20 mm
Vægt	1,1 kg
Maks. omdrejningstal 2. gear	1500 min <sup>-1</sup>
Hurtigspændepatron, spændeområde	1,5 - 10 mm
Producentbetegnelse	BS 12 C2
Maks. moment, hård	34 Nm
Akku-kapacitet	2 Ah
Maks. spiralbor-Ø i stål	10 mm
Batterispænding	12 V
Typisk anvendelse	Medium
Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Maks. omdrejningstal 1. gear	0 - 350 min <sup>-1</sup>
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	AEG type B 12 V
Emballage	Kuffert
Antal medfølgende akkuer	2
Batteritype	Lithium-ion
Energiforsyning	Akkudrevet
egnet til materiale	Stål
egnet til materiale	Træ
Produkttype	Bore-/skruemaskine
USP1	12V, 2-polet motor
USP2	FIXTEC-hurtigspændeborepatron, med 2 batterier

---

**Tilbehør**

Li-Ion system L1220 Akku-type AB12

073825 AB12

Batterilader Type BL1418

073841 BL1418