


ZDET 16M503 PDFR-721, GH1, Type: ALU

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	220810 ALU
GTIN	2050002058354
Artikelklasse	28E

Beskrivelse
Anbefaling:

Ved udskiftning af vendeplatterne skal skruerne også udskiftes. Ekstra skruer leveres sammen med vendeplatterne.

Bemærk:

f_z for $a_e = 0,3 \times D$.

f_z til skrubbearbejdning indtil $a_{p, \text{maks.}}$ 16 mm: 0,12 - 0,25 mm

f_z til forsletning a_p 3 mm: 0,05 - 0,15 mm

f_z til sletbearbejdning a_p 1 mm: 0,02 - 0,1 mm

Plattetykkelse S: 5 mm

Teknisk beskrivelse

f_z til skrubbearbejdning indtil $a_{p, \text{maks.}}$ 16 mm	0,12 - 0,25 mm
f_z til sletbearbejdning a_p 1 mm	0,02 - 0,1 mm
Type	ALU
f_z til forsletning a_p 3 mm	0,05 - 0,15 mm
Plattetykkelse S	5 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte	ZDET 16M5 PDFR-721
Type	GH1
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	1640 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	1370 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	1095 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	betinget egnet		
Luft	betinget egnet		