

Garant**Kopifræser 0° negativ, med gevind, Ø D / antal skær Z: 25/3mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	212135 25/3
GTIN	4045197406798
Artikelklasse	210

Beskrivelse

Udførelse:

Fræseenhed med ulige skalainddeling af hensyn til rolig gang.

- **Høj plan- og rundløbsnøjagtighed.**
- **Trinløs nypositionering af vendeskærsplatten ved skærkantslitage.**

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

$a_{p \text{ maks.}} = 2 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	RD.. 1003
Holdegevind M	M12
Samlet længde $L_{i \text{ alt}}$	35 mm
Skær-Ø D_c	25 mm
Ø D_1 h6	12,5 mm
Ø D_3	15 mm
Ø D_2	20,7 mm
Vendeplatteskruesæt	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Antal skær Z	3

Indvendig køling	ja
Ramplinglængde L for α_{maks}	12,45 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$	40 mm
Cirkulær borefræsning a_p	2 mm
Ramplingvinkel α_{maks}	3,22 grader
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	48 mm
Skaftudførelse	med gevind
Fræser egnet til platteform	rund
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Rampling
Deling af skærene	ulige
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219804
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,8 Nm	211750 3,8