

Garant
Hjørnefræser 90°, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z: 20/2mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	215800 20/2
GTIN	4045197133151
Artikelklasse	210

Beskrivelse
Anvendelse:
Universalbrug til alle materialer.

- Hjørne- og notfræsning, kopiering indad, cirkulær fræsning, cirkulær borefræsning, periferifræsning.

Bemærk:

 Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

- **Udskift spændeskruerne til vendeskærsplatterne efter længere tids brug. Må kun bruges godt indsmurt (f.eks. i kobberpasta).**

Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	90 mm
Skaft-Ø D_s h6	20 mm
Vendeplatteskruesæt	219814 (8IP; 1,2 Nm)
passende vendeskærsplatter	AP.. 1003..
Udhængslængde L_1	40 mm
Skær-Ø D_c	20 mm
Antal skær Z	2
Ramplinglængde L for α_{maks}	14,85 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	38 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	37 mm

Rampingvinkel α_{maks}	0,96 grader
$\varnothing D_3$	17 mm
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219814
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2