


**ZDET 16M504 FR-721, GH1, Type: ALU**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	220812 ALU
GTIN	2050002058361
Artikelklasse	28E

**Beskrivelse**
**Anbefaling:**

Ved udskiftning af vendeplatterne skal skruerne også udskiftes. Ekstra skruer leveres sammen med vendeplatterne.

**Bemærk:**

$f_z$  for  $a_e = 0,3 \times D$ .

$f_z$  til skrubbearbejdning indtil  $a_{p, maks.}$  16 mm: 0,12 - 0,25 mm

$f_z$  til forsletning  $a_p$  3 mm: 0,05 - 0,15 mm

$f_z$  til sletbearbejdning  $a_p$  1 mm: 0,02 - 0,1 mm

Plattetykkelse S: 5 mm

**Teknisk beskrivelse**

Type	ALU
$f_z$ til skrubbearbejdning indtil $a_{p, maks.}$ 16 mm	0,12 - 0,25 mm
$f_z$ til forsletning $a_p$ 3 mm	0,05 - 0,15 mm
$f_z$ til sletbearbejdning $a_p$ 1 mm	0,02 - 0,1 mm
Hjørneradius	0,4 mm

Plattetykkelse S	5 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	ZDET 16M504 FR-721
Type	GH1
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	1640 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	1370 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	1095 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	betinget egnet		
Luft	betinget egnet		