

Garant**Hjørnefræser 90°, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z: 25/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215800 25/4
GTIN	4045197133182
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Anvendelse:****Universalbrug til alle materialer.**

- Hjørne- og notfræsning, kopiering indad, cirkulær fræsning, cirkulær borefræsning, periferfræsning.

Bemærk:Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

- **Udskift spændeskruerne til vendeskærsplatterne efter længere tids brug. Må kun bruges godt indsmurt (f.eks. i kobberpasta).**

Teknisk beskrivelse

Udhængslængde L_1	49 mm
passende vendeskærsplatter	AP.. 1003..
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	105 mm
Skær-Ø D_c	25 mm
Skaft-Ø D_s h6	25 mm
Vendeplatteskruesæt	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Antal skær Z	4
Ramplinglængde L for α_{maks}	19,85 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	48 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	47 mm

Rampingvinkel α_{maks}	0,72 grader
$\varnothing D_3$	22 mm
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219814
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2