

Garant**Hjørnefræser 90°, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z: 20/2Lmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215800 20/2L
GTIN	4045197281173
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Anvendelse:****Universalbrug til alle materialer.**

- **Hjørne- og notfræsning, kopiering indad, cirkulær fræsning, cirkulær borefræsning, periferifræsning.**

Bemærk:Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

- **Udskift spændeskruerne til vendeskærsplatterne efter længere tids brug. Må kun bruges godt indsmurt (f.eks. i kobberpasta).**

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D_s h6	20 mm
Samlet længde $L_{i,alt}$	150 mm
Udhængslængde L_1	50 mm
Vendeplatteskruesæt	219814 (8IP; 1,2 Nm)
passende vendeskærsplatter	AP.. 1003..
Skær-Ø D_c	20 mm
Antal skær Z	2
Ramplinglængde L for α_{maks}	14,85 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	38 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	37 mm
Ramplingvinkel α_{maks}	0,96 grader

Ø D ₃	17 mm
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219814
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2