

**Garant****Hjørnefræser 90°, med gevind, Ø D / antal skær Z: 25/4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215870 25/4
GTIN	4045197193070
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Anvendelse:**

Universalbrug til alle materialer og til notfræsning

**Bemærk:**

Holdere til fræsere med gevind, se kataloget del 3.

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.**Teknisk beskrivelse**

Vendeplatteskruesæt	219814 (8IP; 1,2 Nm)
passende vendeskærsplatter	AP..1003
Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	12,5 mm
Skær-Ø D <sub>c</sub>	25 mm
Holdegevind M	M12
Ø D <sub>2</sub>	20,7 mm
Samlet længde L <sub>i alt</sub>	35 mm
Antal skær Z	4
Cirkulær borefræsning Ø D <sub>maks</sub>	48 mm
Cirkulær borefræsning Ø D <sub>min</sub>	47 mm
Rampingvinkel α <sub>maks</sub>	0,72 grader

Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{maks}}$	19,85 mm
$\varnothing D_3$	22 mm
Skafudførelse	med gevind
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Rampling
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

## Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219814