

Garant**Hjørnefræser 90°, med gevind, Ø D / antal skær Z: 16/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215870 16/2
GTIN	4045197193032
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Anvendelse:**

Universalbrug til alle materialer og til notfræsning

Bemærk:

Holdere til fræsere med gevind, se kataloget del 3.

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

Teknisk beskrivelse

Ø D ₁ h ₆	8,5 mm
passende vendeskærsplatter	AP..1003
Ø D ₂	12,7 mm
Holdegevind M	M8
Samlet længde L _{i alt}	23 mm
Skær-Ø D _c	16 mm
Vendeplatteskruesæt	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Antal skær Z	2
Cirkulær borefræsning Ø D _{maks}	30 mm
Cirkulær borefræsning Ø D _{min}	29 mm
Rampingvinkel α _{maks}	1,32 grader

Ramplinglængde L for α_{maks}	10,85 mm
$\varnothing D_3$	13 mm
Skafudførelse	med gevind
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219814