

Garant**Hjørnefræser 90°, Weldon-skaft, Ø D / Zeff: 25/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215860 25/3
GTIN	4045197133298
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Meget høj spåntagningsydelse, da der er 2 eller 3 skær i gang pr. omdrejning.

Anvendelse:

Til periferifræsning og kantskæring.

Bemærk:

Anvendes ikke til ramping og cirkulær dykfræsning!

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i,alt}$	110 mm
Vendeplatteskruesæt	219814 (8IP; 1,2 Nm)
passende vendeskærsplatter	AP..1003
Maks. skæredybde $a_{p,max}$	28 mm
effektivt skærantal Z_{eff}	3
Skær-Ø D_c	25 mm
Skaft-Ø D_s h6	25 mm
Udhængslængde L_1	52 mm
Antal vendeskærsplatter	9
Skaftudførelse	Weldon-skaft

Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219814
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2