

**Garant****Hjørnefræser 90°, med boring, Ø D / antal skær Z: 40/6mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	215850 40/6
GTIN	4045197221735
Artikelklasse	210

## Beskrivelse

**Udførelse:**

Med boring til at skrue på.

**Anvendelse:**

**Universalbrug til alle materialer.**

- **Hjørne- og notfræsning, kopiering indad, cirkulær fræsning, cirkulær borefræsning, periferifræsning.**

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

- **Udskift spændeskruerne til vendeskærsplatterne efter længere tids brug. Må kun bruges godt indsmurt (f.eks. i kobberpasta).**

## Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i alt}$	40 mm
Vendeplatteskruesæt	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Holdeboring-Ø	16 mm
passende vendeskærsplatter	AP.. 1003..
Skær-Ø $D_c$	40 mm

Antal skær Z	6
Rampingvinkel $\alpha_{\text{maks}}$	0,41 grader
Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{maks}}$	34,85 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$	77 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	78 mm
$\varnothing D_3$	37 mm
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

## Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219814
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP