

Garant**Hjørnefræser 90°, med boring, Ø D / antal skær Z: 80/10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215850 80/10
GTIN	4045197221872
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Med boring til at skrue på.

Anvendelse:

Universalbrug til alle materialer.

- **Hjørne- og notfræsning, kopiering indad, cirkulær fræsning, cirkulær borefræsning, periferifræsning.**

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

- **Udskift spændeskruerne til vendeskærspalterne efter længere tids brug. Må kun bruges godt indsmurt (f.eks. i kobberpasta).**

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D _c	80 mm
Samlet længde L _{i alt}	50 mm
Holdeboring-Ø	27 mm
Vendeplatteskruesæt	219814 (8IP; 1,2 Nm)

passende vendeskærsplatter	AP.. 1003..
Antal skær Z	10
Rampingvinkel α_{maks}	0,19 grader
Ramplinglængde L for α_{maks}	74,85 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$	157 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	158 mm
$\varnothing D_3$	77 mm
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219814
Momentskrueetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP