

**CC.T 09T304, Type: SW05****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260097 SW05
GTIN	4960664629480
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CC.T 09T304 SW05 Type: SW05

Spånbryder: MQ

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,1 - 1 mmTilspænding f : 0,05 - 0,2 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 40 - 100 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	40 - 100 m/min
Spånbryder	MQ
Skæredybde a_p	0,1 - 1 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,2 mm/o
Primær anvendelse	Ti
Hjørneradius	0,4 mm

Type	SW05
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T304
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning