



## Akku-specialskruemaskine, Type: C12RAD



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	070225 C12RAD
GTIN	4002395001248
Artikelklasse	03L

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**MILWAUKEE – batteri-vinkelbore-/skruemaskine og skruemaskine med skraldefunktion**

- **REDLINK™ elektronik med trinløs styring af omdrejningstallet, højre-/venstreløb og overbelastningsbeskyttelse.**
- **LED-belysning af arbejdsområdet.**
- **RED Li-ion-batterier med enkeltcelleovervågning og ladetilstandsindikator.**

Let, handy og kompakt **vinkelbore-/skruemaskine** til svært tilgængelige steder, meget kompakt – **kun 95 mm hjørnemål**. Elektronisk 10-trins moment-indstilling plus boretrin, **FIXTEC**-hurtigspændepatron. Rød LED indikerer det opnåede moment.

#### Fordel:

Meget kompakt, kun 95 mm hjørnemål.

#### Leveringsomfang:

Inklusive batteri, lader og kuffert.

#### Bemærk:

Passende akkuer og ladere finder du under nr. 073814 og nr. 073839.

### Teknisk beskrivelse

Akku-kapacitet	2 Ah
Konstruktion	vinkelbore-/skruemaskine
Maks. spiralbor-Ø i træ	25 mm
Producentbetegnelse	C12RAD-202B
Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>

Maks. omdrejningstal 1. gear	0 - 800 min <sup>-1</sup>
Vægt	1,1 kg
Værktøjsholder	Ø 1,0 – 10 mm
Batterispænding	12 V
Maks. moment, hård	12 Nm
Typisk anvendelse	Medium
Maks. spiralbor-Ø i stål	10 mm
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 12 V
Antal medfølgende akkuer	2
Energiforsyning	Akkudrevet
Batteritype	Lithium-ion
egnet til materiale	Træ
egnet til materiale	Stål
Produkttype	Skruemaskine

## Tilbehør

Batterilader Type M1218C	073840 M1218C
Batterilader Type M1218FC	073840 M1218FC
Li-Ion system M4B2/M12B2 Akku-type MB12	073814 MB12