

HEDI

Kabelopruller, Type: 10N



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081194 10N
GTIN	4003644016969
Artikelklasse	08B

Beskrivelse

Udførelse:

Kabelopruller med **ført automatisk udtræk og oprulning, flere stop pr. omdrejning**. Yderst robust, lukket **kunststofhus**. Termisk **overbelastningssikring**, robust H07RN-F neopren-kabel med koblingstilslutning.

Nem væg- og loftsmontage med **150° drejeområde**.

Funktion:

IP24: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing < 12$ mm, men berøring skal undgås.

Anvendelse:

Forbedret ergonomi takket være trækaflastet arbejde samt ordningssikring og forebyggelse af uhelds- og skadefare som følge af slanger anbragt på jorden.

Bemærk:

Fjederdrevet slangeopruller se nr. 080066 til 080079.

Teknisk beskrivelse

Husmateriale	Kunststof
Højde	275 mm
Type	10N
Kabelopbygning	3G1,5

Materiale, kabel	Neopren-gummi
Bredde	185 mm
Nominel effekt, rullet ud	2000 (16 A) W
Længde	325 mm
Kabelklasse	H07RN-F
Kabellængde	10 m
Nominel spænding	250 V
Beskyttelsesklasse IP	IP 24
Energiforsyning	Med kabel
Stiktype indgang	F
Produkttype	Kabelopruller