

Garant**Hjørnefræser 90°, med boring, Ø D / antal skær Z: 50/6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215850 50/6
GTIN	4045197221759
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Med boring til at skrue på.

Anvendelse:

Universalbrug til alle materialer.

- **Hjørne- og notfræsning, kopiering indad, cirkulær fræsning, cirkulær borefræsning, periferifræsning.**

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.

- **Udskift spændeskruerne til vendeskærsplatterne efter længere tids brug. Må kun bruges godt indsmurt (f.eks. i kobberpasta).**

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L _{i alt}	40 mm
Holdeboring-Ø	22 mm
Skær-Ø D _c	50 mm
passende vendeskærsplatter	AP.. 1003..

Vendeplatteskruesæt	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Antal skær Z	6
Rampingvinkel α_{maks}	0,32 grader
Ramplinglængde L for α_{maks}	44,85 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$	97 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	98 mm
$\varnothing D_3$	47 mm
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Ramping
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219814
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,2 Nm	211750 1,2