



Vinkelsliber Batteri, Type: M18CAGXPD



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077140 M18CAGXPD
GTIN	4002395263479
Artikelklasse	03L

Beskrivelse

Udførelse:

18 V / 5,0 Ah FUEL™-Milwaukee-akku-vinkelsliber:

- **Kulfri motor med lang levetid, spindellås, hurtig indstilling af beskyttelseskærm.**
- **Integreret FIXTEC-hurtigskiftesystem til skiveskift uden brug af værktøj.**

Leveringsomfang:

Inklusive lader, beskyttelseskærm, 2 støvbeskyttelsesgitre, spændesæt, antivibrationsgreb, HD-boks.

Bemærk:

Passende reserveakkuer og tilbehør finder du fra nr. 073809 og nr. 073840.

Emballage: Systemkuffert (HD=Heavy Duty)

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Milwaukee type B 18 V

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Milwaukee type HB 18 V

Producentbetegnelse: M18CAG125XPD-502X

Antal medfølgende akkuer: 2

Batteritype: Lithium-ion

Akku-kapacitet: 5 Ah

Batterispænding: 18 V

maks. omdrejningstal: 8500 min⁻¹

Teknisk beskrivelse

Akku-kapacitet	5 Ah
Hurtigspændemøtrik	ja

Batterispænding	18 V
Vægt	2,7 kg
maks. omdrejningstal	8500 min ⁻¹
Kickbackstop	nej
Motorkonstruktion	børsteløs EC-motor
Maks. vibration iht. EN	3,4 m/s ²
Dødemandskontakt	ja
Maks. skive-Ø	125 mm
Blød opstart	ja
Maks. skæredybde	33 mm
Producentbetegnelse	M18CAG125XPD-502X
Genstartsspærre	ja
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 18 V
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type HB 18 V
Overbelastningssikring	ja
Batteritype	Lithium-ion
Antal medfølgende akkuer	2
Emballage	Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Energiforsyning	Akkudrevet
Produkttype	Vinkelsliber

Tilbehør

Batterilader Type M1218C	073840 M1218C
Batterilader Type M1218FC	073840 M1218FC
Li-Ion system M18B5 Akkutype, akkuspænding MB18 V	073816 MB18