



Magnetisk skruestik, sæt VersaMAG, Type: VERSA-01



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	P07030 VERSA-01
GTIN	4014586896564
Artikelklasse	03F

Beskrivelse

Udførelse:

Kompakt og stærk permanentmagnet med skruestik til værktøjsfri fastspænding af forskellige komponenter på magnetiske overflader.

- **Mobil, fleksibel og hurtig at bruge. Tilpasser sig enhver arbejdsplads takket være det kompakte design og den ekstra smalle permanentmagnet.**
- **Optimerer enhver arbejdsplads: Rent og sikkert arbejde til en lang række forskellige anvendelser.**
- **Modulsystem: Det unikke modulsystem garanterer en sikker fiksering i en lang række forskellige arbejdsituationer og kan løbende udvides med passende tilbehør.**
- **Skruestikken har et spændeområde på 108 mm og en bakkebredde på 100 mm.**
- **Udskiftelige spændebakker i forskellige højder til fastspænding af større materialer såsom plader og rør.**
- **Takket være det innovative 2-rotorsystem opnås op til 7800 N holdekraft til sikker fastspænding på alle magnetiske overflader – selv på tynde plader (fra 4 mm tykkelse).**
- **Fastspænding på trange steder eller lodrette flader? Takket være det kompakte design og den ekstra smalle permanentmagnet er det ikke noget problem.**
- **Præcis justering af permanentmagneten ved hjælp af 30 % formagnetisering.**
- **Sikker fastspænding af komponenter til videre bearbejdning med forskellige elværktøjer, f.eks. vinkelslibere, boremaskiner, save, MULTIMASTER osv.**

Leveringsomfang:

1 × permanentmagnet, 1 × monteringsplade, 1 × skruestik, 1 × indvendig sekskantnøgle 3 mm, 1 × surringsbælte.

Teknisk beskrivelse

Længde A	212 mm
Vægt	7,25 kg
Bredde B	70 mm
Kæbebredde	100 mm
Kæbehøjde	40 mm
Magnetholdekraft	7800 N
Produkttype	Magnetspændeplade