

**Garant****CC.T 060202, Type: HB7020**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260140 HB7020
GTIN	4045197698827
Artikelklasse	21G

### Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Skæredybde $a_p$	0,2 - 4 mm
Spånbrøder	SM
Hjørneradius	0,2 mm
Type	HB7020
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 060202

Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning